

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑,可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A(10 gigabit)电缆的连接。

#### 通用订货数据

版本	Crimp contact
订货号	<u>2565940000</u>
类型	HDC MBUS8 M AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575491
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
人证	CE		
OHS	一致		
] <b>-</b>			
?寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
重	0 g		
温度			
温度限值	-40 °C 90 °C		
下保产品合规 			
1 N/V HH III 190			
oHS 合规状态	合规,有例外		
oHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
CIP	6eabd5ae-2d6b-409e	-8bdf-87c27ee10e40	
<b>五</b> 用参数			
插针直径 Ø	0.6 mm	额定连接下的裸线长度	4 mm
(接类型	冷压联接	设计应用	MBUS
<b>是大压接面积</b>	0.25 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
<b>長面处理</b>	金的	插拔次数	≥ 100
<u></u>	插针式	基础材料	铜合金
· 列	ModuPlug		车削的
<b>虫点材料</b>	铜合金		
通用数据			
釺针镀层	镀金的	传输速率	10 Gbps
<b>灰</b> 定电流	0.5 A	插拔次数	≥ 100
l <del>덕</del>	插针式		
- · ·			
TIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
TIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
TIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
CLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
CLASS 11.0 CLASS 13.0		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-04 27-44-02-04

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 工具



紧凑 新型双针总线模块尤为紧凑,可以容纳兆级和千兆级的数 据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A(10 gigabit)电缆的连接。

#### 通用订货数据

类型	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	版本
订货号	<u>2592680000</u>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
类型 订货号	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 2592650000	版本 Crimping tool for contacts
	, ,	
订货号	2592650000	