

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

版本	Crimp contact
订货号	2565950000
类型	HDC MBUS8 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575804
数量	100 items

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

0 g

温度

温度限值

-40 °C ... 90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	0.6 mm	额定连接下的裸线长度	4 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	MBUS
最大压接面积	0.25 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
表面处理	金的	插拔次数	≥ 500
型号	插座	基础材料	铜合金
系列	ModuPlug	生产流程	车削的
触点材料	铜合金		

通用数据

插针镀层	镀金的	传输速率	10 Gbps
额定电流	0.5 A	插拔次数	≥ 500
型号	插座		

分类



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

工具



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

类型	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	