

HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A（10 gigabit）电缆的连接。

通用订货数据

版本	Crimp contact
订货号	2565960000
类型	HDC MBUS8 M AWG22
GTIN (EAN)	4050118575811
数量	100 items

HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0 g

温度

温度限值 -40 °C ... 90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规，有例外

RoHS 豁免（如适用/已知）6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	0.6 mm	额定连接下的裸线长度	4 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	MBUS
最大压接面积	0.34 mm ²	最小压接面积	0.34 mm ²
表面处理	金的	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	基础材料	铜合金
系列	ModuPlug	生产流程	车削的
触点材料	铜合金		

通用数据

插针镀层	镀金的	传输速率	10 Gbps
额定电流	0.5 A	插拔次数	≥ 500
型号	插针式		

分类


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



紧凑
新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在 一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A（10 gigabit）电缆的连接。

通用订货数据

类型	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	