

## HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

## 通用订货数据

版本	Crimp contact
订货号	<a href="#">2565980000</a>
类型	HDC MBUS8 M AWG20
GTIN (EAN)	4050118575835
数量	100 items

## HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重

0 g

## 温度

温度限值

-40 °C ... 90 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 通用参数

插针直径 Ø

0.6 mm

联接类型

冷压联接

最大压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

表面处理

金的

型号

插针式

系列

ModuPlug

触点材料

铜合金

额定连接下的裸线长度

4 mm

设计应用

MBUS

最小压接面积

0.5 mm<sup>2</sup>

插拔次数

≥ 500

基础材料

铜合金

生产流程

车削的

## 通用数据

插针镀层

镀金的

传输速率

10 Gbps

额定电流

0.5 A

插拔次数

≥ 500

型号

插针式

## 分类

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0



27-44-02-04

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 工具



## 紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

## 通用订货数据

类型	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	版本
订货号	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
订货号	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	