IE-PS-V14M-2SC-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






PushPull 接插件,IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) 金属,含SC插芯

通用订货数据

版本	FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, 可重新连接, IP67
订货号	<u>2568260000</u>
类型	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
数量	10 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママラ ママ	1		
罙	79.9 mm	深度 (英寸)	3.1457 inch
高度	26.8 mm	高度 (英寸)	1.0551 inch
宽度	22.7 mm	宽度 (英寸)	0.8937 inch
争重	55.44 g		
温度			
字储温度		工作温度	-40 °C70 °C
₹ ₹装温度			
不保产品合规		·	·
	<u> </u>		
RoHS 合规状态			
loHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
CIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-	-5b114ba6bd55	
通用参数			<u> </u>
	规格 14, SC-RJ POF, 可重	颜色编码	其他
.l = - - - - - - - - - - - - - 	新连接		
· 売基本材料	铸锌	最大护套直径	10 mm
引力的 1100年第	5 mm	防护等级	IP67
拔次数	750	光纤类型	POF
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口1	SCRJ
端口 2	快速联接系统:螺钉联接, 切割	插芯外壳材料	PA, 铸锌
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14,		
	IEC 61754-24		
分类			
TIM 6.0	EC001122	ETIM 7 O	EC001122
	EC001122	ETIM 7.0	
TIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
TIM 10.0	EC001122 19-17-01-22	ECLASS 9.0	19-17-01-22
CLACC 0.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
		FOLACO 10.0	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	
		ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-17-01-22 19-17-01-22

目录日期/图纸 2

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

...用于塑料光纤电缆(POF)



压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

通用订货数据

类型 HTX-IE-POF-QA 订货号 2602860000 GTIN (EAN) 4050118615043

数量 1 ST

工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量(符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进 行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换,从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长,可靠性强,稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型 MULTI-STRIPAX IE-POF 1208880000 订货号

4032248990276 GTIN (EAN)

数量 1 ST

版本

工具, 剥线及切割工具

剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截 面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械 驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最 低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别,符合专业电缆加工的所 有标准。

通用订货数据

类型 SCISSORS KEVLAR 订货号 1208910000 GTIN (EAN)

4032248990085

1 ST 数量

版本

Electrician's scissors

编制日期 16.11.2025 09:05:34 MEZ

3 目录日期 / 图纸

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

防尘盖



保护您的设备、防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型 IE-PP-V14P 订货号 1058280000

4032248799374

数量 10 ST

GTIN (EAN)

版本

插头外壳-防护板

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

订货号 1857440000

GTIN (EAN) 4032248402731

数量 200 ST 版本

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

4 目录日期 / 图纸