

## IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, 含SC插芯

## 通用订货数据

版本	FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, 可重新连接, IP67
订货号	<a href="#">2568260000</a>
类型	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
数量	10 items

## IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	79.9 mm	深度 (英寸)	3.1457 inch
高度	26.8 mm	高度 (英寸)	1.0551 inch
宽度	22.7 mm	宽度 (英寸)	0.8937 inch
净重	55.44 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 通用参数

物品描述	规格 14, SC-RJ POF, 可重新连接	颜色编码	其他
外壳基本材料	铸锌	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67
插拔次数	750	光纤类型	POF
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	快速联接系统 : 螺钉联接, 切割	插芯外壳材料	PA, 铸锌

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
-------	--

## 分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## ...用于塑料光纤电缆(POF)



压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

## 通用订货数据

类型	HTX-IE-POF-QA	版本
订货号	<a href="#">2602860000</a>	
GTIN (EAN)	4050118615043	
数量	1 ST	

## 工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量 (符合航空业的要求)
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换, 从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长, 可靠性强, 稳定性高
- 集成的切割功能

## 通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX IE-POF	版本
订货号	<a href="#">1208880000</a>	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4032248990276	
数量	1 ST	

## 剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别, 符合专业电缆加工的所有标准。

## 通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本
订货号	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	

## 附件

## 防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-PP-V14P	版本
订货号	<a href="#">1058280000</a>	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	