

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。
外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。
考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。
所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制成。

通用订货数据

订货号	2568600000
类型	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
数量	1 items

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

净重 431 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码 黑色 表面处理 经粉末喷涂处理

通用参数

外壳设计	穿体式插座外壳	阻燃等级符合 UL 94	None
颜色编码	黑色	表面处理	经粉末喷涂处理
不含卤素	false	防护等级	IP68, 插接状态下

重要注意事项

产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

冷压接



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC HP 550 M 25	版本
订货号	1220580000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4050118003857	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 50	版本
订货号	1157800000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 70	版本
订货号	1268810000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 95	版本
订货号	1079790000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 120	版本
订货号	1079780000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 150	版本
订货号	1119110000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 185	版本
订货号	1120580000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
数量	1 ST	
类型	HDC HP 550 M 240	版本
订货号	1120590000	HDC - 插芯, 插针式, 冷压联接, 安装尺寸: 550
GTIN (EAN)	4032248901739	
数量	1 ST	