

HDC HP550 GHDE CR 1P PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。
 外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。
 考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。
 所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制成。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | , 安装尺寸: 550 |
| 订货号 | 2568630000 |
| 类型 | HDC HP550 GHDE CR 1P PG36 |
| GTIN (EAN) | 4064675049050 |
| 数量 | 1 items |

HDC HP550 GHDE CR 1P PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 66 mm | 深度 (英寸) | 2.5984 inch |
| 高度 | 40.9 mm | 高度 (英寸) | 1.6102 inch |
| 宽度 | 79.5 mm | 宽度 (英寸) | 3.1299 inch |
| 净重 | 80 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|----|------|---------|
| 颜色编码 | 黑色 | 表面处理 | 经粉末喷涂处理 |
|------|----|------|---------|

通用参数

| | | | |
|--------------|---------|------|-------------|
| 外壳设计 | 穿体式插座外壳 | 安装尺寸 | 550 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 黑色 |
| 表面处理 | 经粉末喷涂处理 | 不含卤素 | false |
| BG | 550 | 防护等级 | IP68, 插接状态下 |

尺寸

| | |
|----|---------|
| 宽度 | 79.5 mm |
|----|---------|

重要注意事项

| | |
|------|---|
| 产品信息 | 内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。 |
|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC HP550 GHDE CR 1P PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

