AEB 35 SCL/1 VO BK DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的 规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

版本	A-系列, 固定块			
订货号	<u>2570250000</u>			
类型	AEB 35 SCL/1 VO BK DL			
GTIN (EAN)	4050118580266			
数量	50 items			





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
	——————————————————————————————————————		
尺寸和重量	-		
	36.5 mm	※ 深度 (英寸)	1.437 inch
高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度 宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
争重	5.97 g		
温度			
最大持续工作温度	130 °C		
	130 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
	非螺钉		
材料参数			
tt zulttan		AT A LANTE	1771 A
基础材料	Wemid	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
安装导轨已装备	TS 35		
力壮只拉口壮名	TC 25		
安装导轨已装备	TS 35		<u> </u>
分类 ————————————————————————————————————	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
TIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
CLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02

目录日期/图纸 2

数据信息页

图纸

AEB 35 SCL/1 VO BK DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



数据信息页

AEB 35 SCL/1 V0 BK DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件,DIN EN 60900,IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型 SDIS SLIM 0.6X3.5X100 订货号 <u>2749610000</u>

4050118896350

数量 1 S7

GTIN (EAN)

版本

装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6

mm