

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------|
| 版本 | x 5.3 mm, TPU, 颜色编码: 黄色, 透明 |
| 订货号 | 2571290000 |
| 类型 | VT-TM 1/12 HF-V0 |
| GTIN (EAN) | 4050118608397 |
| 数量 | 200 items |

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 12 mm | 高度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 宽度 | 5.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.2087 inch |
| 净重 | 0.17 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 打印类型 | 空白 | 宽度 | 5.3 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 最大工作温度 | 90 °C |
| 最小工作温度 | -30 °C | 颜色编码 | 黄色, 透明 |
| 卤素 | 不 | 基础材料 | TPU |
| 打印标志 | 无 | | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.5 mm ² | 最大电缆外径 | 5 mm |
| 最小电缆外径 | 2.5 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |


VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
 - 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
 - 可以与标记套和标签一起使用。
 - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | TM-I 12 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1718411044 | TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MC NE GE | 版本 |
| 订货号 | 1718411687 | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MC NE RT | 版本 |
| 订货号 | 1718411686 | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4008190397463 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MC NE BL | 版本 |
| 订货号 | 1718411693 | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4008190397456 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MC NE GN | 版本 |
| 订货号 | 1718411688 | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4008190398682 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MC NE OR | 版本 |
| 订货号 | 1164190000 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4032248953967 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MC NE WS V0 | 版本 |
| 订货号 | 1434760000 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118239508 | |
| 数量 | 320 ST | |
| 类型 | VT-TM-I 12 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1714091044 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190332457 | |
| 数量 | 640 ST | |
| 类型 | VT-TM-I 12 MC NE GE | 版本 |
| 订货号 | 1714091687 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190332471 | |
| 数量 | 640 ST | |

VT-TM 1/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

TM-I 12



过程可靠: TM-I

TM-I 镶嵌式标签具有导片，方便轻松将标签从 TM 机型送入透明护套。当标签塞入到位，导片将在设计位置折断。之后，可将装好标签的护套轻松推到导线相应位置。优势：可一步实现批量高效预组装。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | TM-I 12 MM WS | 版本 |
| 订货号 | 2005440000 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390278 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MM GE | 版本 |
| 订货号 | 2005550000 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390148 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MM RT | 版本 |
| 订货号 | 2005730000 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390513 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 类型 | TM-I 12 MM BL | 版本 |
| 订货号 | 2005890000 | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390414 | |
| 数量 | 2000 ST | |