

SAKAP 2.5-4 RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	用于端子的端板, 红色, 高度: 39 mm, 宽度: 1.5 mm, V-O, PA 66/6, 可卡装:
订货号	2575960000
类型	SAKAP 2.5-4 RE
GTIN (EAN)	4050118588507
数量	20 items

SAKAP 2.5-4 RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	33.15	深度 (英寸)	1.3051 inch
高度	39 mm	高度 (英寸)	1.5354 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	1.91 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		