
## ES EPG 60/HPG AEH 70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具,钳口可更换

- 由于有液压支持, 处理速度极快
- 处理规格大,可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池: 18V, 2 Ah

## 通用订货数据

版本	压接工具部件, 70mm², 梯形		
订货号	<u>2577850000</u>		
类型	ES EPG 60/HPG AEH 70		
GTIN (EAN)	4050118590692		
数量	1 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

尺寸和重量			
深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
<u>深</u> 高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	42 mm	宽度 (英寸)	1.6535 inch
净重	25 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
钳口			
	22 mm	铜压接横截面	70
<u>压接见皮</u> 压接宽度,单位 mm	22 mm	79/12]女供钱.田	70
压接工具数据			
Crimpart/-profil	梯形		
电缆端头截面积	标称	70 mm²	
触点描述			
插针类型	带/不带塑料套圈的管状端 头	导线最大压接面积, AWG	2/0
导线最小压接面积,AWG	2/0	压接范围,最大	70 mm <sup>2</sup>
分类			
ETIMA C.O.	FC001000	ETIM 7.0	F0001000
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001282 EC001282	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001282 21-04-90-90
			21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		