

KRN-M10/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头,400 mm ² ,400 mm ² - 400 mm ²
订货号	2578020000
类型	KRN-M10/-400
GTIN (EAN)	4064675018117
数量	15 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 207.65 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

最大压接面积	400 mm ²	最小压接面积	400 mm ²
导线压接面积	400 mm ²	绝缘	无
孔	M 10	标识色	无
管内径 (d1)	27.5 mm	管外径 (d3)	33.5 mm
管长 (a)	47 mm	联接长度 (l)	92 mm
法兰内径 (d2)	10.5 mm	法兰宽度 (b)	49 mm

分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

图纸

