

KRN-M12/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 电缆端头, 400 mm ² , 400 mm ² - 400 mm ² |
| 订货号 | 2578030000 |
| 类型 | KRN-M12/-400 |
| GTIN (EAN) | 4064675018148 |
| 数量 | 15 items |

KRN-M12/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

净重 207.65 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 最大压接面积 | 400 mm ² | 最小压接面积 | 400 mm ² |
| 导线压接面积 | 400 mm ² | 绝缘 | 无 |
| 孔 | M 12 | 标识色 | 无 |
| 管内径 (d1) | 27.5 mm | 管外径 (d3) | 33.5 mm |
| 管长 (a) | 47 mm | 联接长度 (l) | 92 mm |
| 法兰内径 (d2) | 13 mm | 法兰宽度 (b) | 49 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

KRN-M12/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

