数据信息页

KRN-M16/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头(Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头,400 mm²,400 mm² - 400 mm²
订货号	<u>2578040000</u>
类型	KRN-M16/-400
GTIN (EAN)	4064675018131
数量	15 items

目录日期/图纸 1

KRN-M16/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
			
ROHS			
尺寸和重量			
争重	203.45 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
联接器			
最大压接面积	400 mm²	最小压接面积	400 mm ²
导线压接面积	400 mm ²	绝缘	无
FL	M 16	 标识色	无
管内径(d1)	27.5 mm	 管外径(d3)	33.5 mm
管长 (a)	47 mm	 联接长度(I)	92 mm
法兰内径(d2)	17 mm	法兰宽度(b)	49 mm
分类			
ETINA O O	50001051	ETIM 7.0	50004054
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
TIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

目录日期/图纸 2

数据信息页

KRN-M16/-400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸