

## KRN-M20/-400

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

版本	电缆端头,400 mm <sup>2</sup> ,400 mm <sup>2</sup> - 400 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">2578050000</a>
类型	KRN-M20/-400
GTIN (EAN)	4050118822069
数量	15 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	258.53 g
----	----------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接器

最大压接面积	400 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	400 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	400 mm <sup>2</sup>	绝缘	无
孔	M 20	标识色	无
管内径 (d1)	27.5 mm	管外径 (d3)	33.5 mm
管长 (a)	47 mm	联接长度 (l)	92 mm
法兰内径 (d2)	21 mm	法兰宽度 (b)	49 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

图纸

