

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

## 通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	<a href="#">2580000000</a>
类型	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
数量	1 items

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	485 mm	深度 (英寸)	19.0944 inch
高度	565 mm	高度 (英寸)	22.2441 inch
宽度	335 mm	宽度 (英寸)	13.189 inch
净重	25265 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 2 s	压接	梯形
管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
压接长度	8/10 mm	耗材	特殊管状端头
管状端头长度	14/16 mm	压缩空气连接	5 - 5.5 bar
最小插入长度	27 mm	电气联接	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

## 通用订货数据

类型	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	版本
订货号	<a href="#">1283530000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	

## 自动化机器



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

## 通用订货数据

类型	CRIMPFIX R VARIO PZ3	版本
订货号	<a href="#">2912420000</a>	自动化机器, 自动剥皮及压接装置
GTIN (EAN)	4099986535992	
数量	1 ST	

## 配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

## 通用订货数据

类型	FESA CF L/LS V2	版本
订货号	<a href="#">1454790000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260779	
数量	1 ST	