

## CUTFIX 8 INTERFACE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

### 通用订货数据

版本	Cutting machine
订货号	<a href="#">2580010000</a>
类型	CUTFIX 8 INTERFACE
GTIN (EAN)	4050118605839
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-01-06T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

## CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	360 mm	深度 (英寸)	14.1732 inch
高度	470 mm	高度 (英寸)	18.5039 inch
宽度	380 mm	宽度 (英寸)	14.9606 inch
净重	20809 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 切割机

长度校正	松弛调整, 毫米级, 具体可编程的	预选数量, 最大	可调节部件数量编码
驱动	电气	储存	最大 2,000 个切断任务
键盘	触摸显示屏	送料速度, 最大	1.5 m/s
显示指示器	LCD显示	预选长度, 最大	999999 mm
预选长度, 最小	2 mm	接口	USB 1.1, USB 2.0
软件	用于与 IBM 兼容的个人计算机进行数据交换, 集成接口用于读取 CAE 数据	孔径 (最大直径)	8 mm 外直径
电气联接	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA	单股软导线/硬导线	最大 10 mm <sup>2</sup> / 最大 2.5 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CUTFIX 8 INTERFACE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 配件 / 替换零件



- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

### 通用订货数据

类型	AIMESA V CUTFIX	版本
订货号	<a href="#">9054740000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4032248 1045 12	
数量	1 ST	