

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线

通用订货数据

版本	USB 电缆, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
订货号	2581730018
类型	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
数量	1 items

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	1.8 m	长度 (英寸)	70.8661 inch
净重	87 g		

温度

存储温度	工作温度	-15 °C...80 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

护套颜色	蓝色
------	----

基本技术信息

插针镀层	镍, 镀金
------	-------

右插头

插头, 右	USB A 3.0, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽
-------	-------------------------------------------

左插头

插头, 左	USB A 3.0, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽
-------	-------------------------------------------

电缆结构

护套颜色	蓝色	截面积	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
最大护套直径	5.65 mm	最小护套直径	5.35 mm
护套材料	PVC		

分类

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		