

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



预装 IE-导线

### 通用订货数据

版本	USB 电缆, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
订货号	<a href="#">2581730030</a>
类型	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
数量	1 items

**IE-USB-3.0-A-A-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

长度	3 m	长度 (英寸)	118.1102 inch
净重	140 g		

**温度**

存储温度		工作温度	-15 °C...80 °C
安装温度			

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**电缆技术参数**

护套颜色	蓝色
------	----

**基本技术信息**

插针镀层	镍, 镀金
------	-------

**右插头**

插头, 右	USB A 3.0, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽
-------	---

**左插头**

插头, 左	USB A 3.0, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽
-------	---

**电缆结构**

护套颜色	蓝色	截面积	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
最大护套直径	5.65 mm	最小护套直径	5.35 mm
护套材料	PVC		

**分类**

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		