


**CABTITE FR 24/10 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



框架由单体构成，安装快速简单，材料为形状稳定的玻璃纤维增强型塑料。紧箍泡沫密封件确保有效的 IP66 密封符合 DIN EN 60529 标准，即使在涂层和粗糙表面上。

**通用订货数据**

版本	框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 153 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	<a href="#">2583720000</a>
类型	CABTITE FR 24/10 BK SET
GTIN (EAN)	4050118617252
数量	1 items

## CABTITE FR 24/10 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	19.6 mm	深度 (英寸)	0.7717 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
最低安装高度	19.6 mm	宽度	153 mm
宽度 (英寸)	6.0236 inch	直径	5.5 mm
安装尺寸 - 高度	130 mm	安装宽度	32 mm
净重	110 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 常规信息

拧紧力矩	3 Nm	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维
密封	TPE	防护等级 (UL)	Type 12, Type 4X
开口长度	113.5 mm	开口宽度	46 mm
密封元件	2 个大型密封元件和 4 个小型密封元件, 或 1 个大型密封元件和 6 个密封元件, 或 10 个小型密封元件		

## 标准特征

类型	封闭式	参考产品	<a href="#">CABTITE FR 24/10 BK</a> , <a href="#">CABTITE GI T BK</a> , <a href="#">CABTITE GI X BK</a> , <a href="#">CABTITE GI H BK</a>
----	-----	------	--

## 重要注意事项

产品信息 The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

## 分类



ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FR 24/10 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com



## CABTITE FR 24/10 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 附件

#### 屏蔽连接导轨



使用大量屏蔽线夹 (KLBÜ), 屏蔽导轨可实用、简单和快速屏蔽电缆。

#### 通用订货数据

类型	CABTITE CR 24/10 EMV	版本
订货号	<a href="#">2583890000</a>	屏蔽连接导轨, Cabtite (电缆进线系统), 镀锌不锈钢, 银色, 高度: 35.23 mm, 宽度: 140 mm, 深: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068	
数量	10 ST	

#### 锁定框架



框架由单体构成, 安装快速简单, 材料为形状稳定的玻璃纤维增强型塑料。紧箍泡沫密封件确保有效的 IP66 密封符合 DIN EN 60529 标准, 即使在涂层和粗糙表面上。

#### 通用订货数据

类型	CABTITE FRL 24/10 BK	版本
订货号	<a href="#">2584210000</a>	锁定框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 68.8 mm, 宽度: 152 mm, 深: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118615289	
数量	10 ST	

#### 固定材料



Cabtite 电缆进线系统在控制机柜、接线盒和机器的电缆管理中确保最大的灵活性, 同时还能节省时间, 为预接端子和未预接端子的电缆提供安全密封和抗拉保护。Cabtite 框架、格栅插芯和密封元件的模块化设计能够实现预接线电缆的快速切断配置 - 无需使用工具, 可靠的密封满足 DIN EN 60529 标准的 IP66 防护等级要求。框架、插芯、密封元件。模块化系统中的三种基本组件确保最高的灵活性、多样性和款型种类。

#### 通用订货数据

类型	CABTITE SC M5X25 SET	版本
订货号	<a href="#">2635120000</a>	安装螺丝, Cabtite (电缆进线系统), 不锈钢, 银色, 高度: 30 mm, 宽度: 8.5 mm, 深: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4050118662160	
数量	1 ST	

CABTITE FR 24/10 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

SE 小 20x20mm 灰色



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。

锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动，可靠地对于中间空间进行密封，并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度，符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0，因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时，可以穿过一个密封件

通用订货数据

类型	CABTITE BSE SML GY	版本
订货号	<a href="#">2583350000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118615609	
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 5-6 SML GY	版本
订货号	<a href="#">2583450000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616538	
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 6-7 SML GY	版本
订货号	<a href="#">2583460000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616668	
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	版本
订货号	<a href="#">2584890000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616781	
数量	10 ST	

SE 大 40x40mm 灰色



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。

锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动，可靠地对于中间空间进行密封，并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度，符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0，因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时，可以穿过一个密封件

通用订货数据

类型	CABTITE BSE LRG GY	版本
订货号	<a href="#">2584520000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616330	
数量	10 ST	

**CABTITE FR 24/10 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CABTITE SE 19-20 LRG GY	版本
订货号	<a href="#">2584460000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616491	42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
数量	10 ST	

**SE 小 20x20mm 黑色**



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。

锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动, 可靠地对于中间空间进行密封, 并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度, 符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0, 因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时, 可以穿过一个密封件

通用订货数据

类型	CABTITE BSE SML BK	版本
订货号	<a href="#">2584790000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616057	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 7-8 SML BK	版本
订货号	<a href="#">2584670000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616989	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 9-10 SML BK	版本
订货号	<a href="#">2584080000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616309	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 4/4-5 SML BK	版本
订货号	<a href="#">2583560000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616897	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

**SE 大 40x40mm 黑色**



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。

锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动, 可靠地对于中间空间进行密封, 并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度, 符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0, 因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时, 可以穿过一个密封件

**CABTITE FR 24/10 BK SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CABTITE BSE LRG BK	版本
订货号	<a href="#">258390000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616378	42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
类型	CABTITE CSE 7-24 LRG BK	版本
订货号	<a href="#">258350000</a>	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118615975	42.8 mm, 深: 63 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

堵头

堵头用于安全关闭密封件中不需要的电缆通道。



通用订货数据

类型	CABTITE BP 5MM PA	版本
订货号	<a href="#">265233000</a>	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 12 mm, 宽度: 5
GTIN (EAN)	4050118661835	mm, 深: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 6MM PA	版本
订货号	<a href="#">265234000</a>	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 6
GTIN (EAN)	4050118661842	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 7MM PA	版本
订货号	<a href="#">265235000</a>	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 7
GTIN (EAN)	4050118662450	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 8MM PA	版本
订货号	<a href="#">265236000</a>	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 8
GTIN (EAN)	4050118662467	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 9MM PA	版本
订货号	<a href="#">265237000</a>	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 9
GTIN (EAN)	4050118662474	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 10MM PA	版本
订货号	<a href="#">265238000</a>	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118662481	10 mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	