

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用大量屏蔽线夹 (KLBÜ), 屏蔽导轨可实用、简单和快速屏蔽电缆。

通用订货数据

版本	屏蔽连接导轨, Cabtite (电缆进线系统), 镀锌不锈钢, 银色, 高度: 35.23 mm, 宽度: 140 mm, 深: 16 mm
订货号	2583890000
类型	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
数量	10 items

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	35.23 mm	高度 (英寸)	1.387 inch
宽度	140 mm	宽度 (英寸)	5.5118 inch
直径	5.3 mm	安装尺寸 - 高度	5.91 mm
安装宽度	5.3 mm	净重	46.96 g

温度

工作温度	
------	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

硅胶	无	卤素	不
基础材料	镀锌不锈钢		

分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		