

CABTITE LNS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



针对公制 M20 至 M63 的通孔，Cabtite 电缆进线系统提供可分离的电缆接头用于带插头和不带插头的电缆。在系统中进行维护或改动时，直径为 2 至 35 mm 的预组装电缆可以快速安全地插入到机柜或接线盒中。可靠的密封满足 DIN EN 60529 的 IP66 防护等级要求，绝对可靠的配件（基于 DIN EN 62444 的减张力备件）确保在插入电缆接头的一半或两半之前已有波形相交的槽型密封件环绕电缆周围放置。可分离的系统确保简单快速的安装。插入密封件后，电缆接头的两半简单地扣合在一起。一个同样也可分离的防松螺母位于机柜内侧，确保安全可靠的夹持。

通用订货数据

版本	可分离防松螺母, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 72 mm, 宽度: 72 mm, 深: 7 mm, -40 °C...120 °C
订货号	2584010000
类型	CABTITE LNS M63 BK
GTIN (EAN)	4050118617245
数量	5 items

CABTITE LNS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7 mm	深度 (英寸)	0.2756 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	72 mm	宽度 (英寸)	2.8346 inch
直径	83 mm	净重	8.1 g

温度

工作温度	-40 °C...120 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

硅胶	无	阻燃等级符合 UL 94	V-0
螺距	1.5 mm	卤素	不
AF 尺寸 1	72 mm	AF 尺寸 2	83 mm
基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维	螺纹 (外部)	M 63
螺纹长度	7 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

CABTITE LNS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图

