

CABTITE CGS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



针对公制 M20 至 M63 的通孔，Cabtite 电缆进线系统提供可分离的电缆接头用于带插头和不带插头的电缆。在系统中进行维护或改动时，直径为 2 至 35 mm 的预组装电缆可以快速安全地插入到机柜或接线盒中。可靠的密封满足 DIN EN 60529 的 IP66 防护等级要求，绝对可靠的配件（基于 DIN EN 62444 的减张力备件）确保在插入电缆接头的一半或两半之前已有波形相交的槽型密封件环绕电缆周围放置。可分离的系统确保简单快速的安装。插入密封件后，电缆接头的两半简单地扣合在一起。一个同样也可分离的防松螺母位于机柜内侧，确保安全可靠的夹持。

通用订货数据

版本	可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 23.7 mm, M 25, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	2584180000
类型	CABTITE CGS M25 BK
GTIN (EAN)	4050118616613
数量	10 items

CABTITE CGS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	38.7 mm	深度 (英寸)	1.5236 inch
高度	23.7 mm	高度 (英寸)	0.9331 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
长度	38.7 mm	长度 (英寸)	1.5236 inch
净重	14.7 g		

温度

工作温度 -40 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

最大拧紧力矩	4 Nm	最小拧紧力矩	3.8 Nm
硅胶	无	阻燃等级符合 UL 94	V-0
螺距	1.5 mm	卤素	不
AF 尺寸 1	38 mm	AF 尺寸 2	33 mm
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维
密封	TPE	螺纹 (外部)	M 25
螺纹长度	15 mm	开口直径	25 mm
密封元件	1 个小型密封元件		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		


CABTITE CGS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



CABTITE CGS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

SE 小 20x20mm 灰色



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。


锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动，可靠地对于中间空间进行密封，并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度，符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0，因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时，可以穿过一个密封件

通用订货数据

类型	CABTITE BSE SML GY	版本
订货号	2583350000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118615609	
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 5-6 SML GY	版本
订货号	2583450000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616538	
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 6-7 SML GY	版本
订货号	2583460000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616668	
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	版本
订货号	2584890000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616781	
数量	10 ST	

SE 小 20x20mm 黑色



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。

锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动，可靠地对于中间空间进行密封，并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度，符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0，因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时，可以穿过一个密封件

通用订货数据

类型	CABTITE BSE SML BK	版本
订货号	2584790000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616057	
数量	10 ST	

CABTITE CGS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CABTITE SE 7-8 SML BK	版本
订货号	2584670000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616989	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 9-10 SML BK	版本
订货号	2584080000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616309	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
类型	CABTITE SE 4/4-5 SML BK	版本
订货号	2583560000	密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118616897	20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

堵头

堵头用于安全关闭密封件中不需要的电缆通道。



通用订货数据

类型	CABTITE BP 5MM PA	版本
订货号	2652330000	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 12 mm, 宽度: 5
GTIN (EAN)	4050118661835	mm, 深: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 6MM PA	版本
订货号	2652340000	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 6
GTIN (EAN)	4050118661842	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 7MM PA	版本
订货号	2652350000	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 7
GTIN (EAN)	4050118662450	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 8MM PA	版本
订货号	2652360000	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 8
GTIN (EAN)	4050118662467	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 9MM PA	版本
订货号	2652370000	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 9
GTIN (EAN)	4050118662474	mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
类型	CABTITE BP 10MM PA	版本
订货号	2652380000	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度:
GTIN (EAN)	4050118662481	10 mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	

CABTITE CGS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

用于公制电缆接头的圆形分压冲头



为将开口嵌入您的开关柜，魏德米勒的冲压工具是您的最佳选择。

- PG 电缆接头
- M 电缆接头
- 特殊电缆接头 Not suitable for stainless steel!

通用订货数据

类型	KOS-M25	版本	
订货号	920490000	Sheet holes	
GTIN (EAN)	4032248694136		
数量	1 ST		

Cabtite - 可分离电缆接头



针对公制 M20 至 M63 的通孔，Cabtite 电缆进线系统提供可分离的电缆接头用于带插头和不带插头的电缆。在系统中进行维护或改动时，直径为 2 至 35 mm 的预组装电缆可以快速安全地插入到机柜或接线盒中。可靠的密封满足 DIN EN 60529 的 IP66 防护等级要求，绝对可靠的配件（基于 DIN EN 62444 的减张力备件）确保在插入电缆接头的一半或两半之前已有波形相交的槽型密封件环绕电缆周围放置。可分离的系统确保简单快速的安装。插入密封件后，电缆接头的两半简单地扣合在一起。一个同样也可分离的防松螺母位于机柜内侧，确保安全可靠的夹持。

通用订货数据

类型	CABTITE LNS M25 BK	版本	
订货号	258409000	可分离防松螺母, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 33 mm, 宽度: 33 mm, 深: 7 mm, -40 °C...120 °C	
GTIN (EAN)	4050118616316		
数量	10 ST		