## **CABTITE FRL 24/10 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







框架由单体构成,安装快速简单,材料为形状稳定的玻璃纤维增强型塑料。紧箍泡沫密封件确保有效的 IP66 密封符合 DIN EN 60529 标准,即使在涂层和粗糙表面上。

#### 通用订货数据

版本	锁定框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 68.8 mm, 宽度: 152 mm, 深: 11.3 mm, -40 °C120 °C, IP66	
订货号	<u>2584210000</u>	
类型	CABTITE FRL 24/10 BK	
GTIN (EAN)	4050118615289	
数量	10 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
MAMID 认证	c <b>Flu</b> s			
ROHS				
JL File Number Search	UL 网站			
:URus 证书号	E223801			
マ寸和重量	,		,	
₹	11.3 mm	深度 (英寸)	0.4449 inch	
·····································	68.8 mm	 高度 (英寸)	2.7087 inch	
最低安装高度 最低安装高度	11.3 mm		152 mm	
宽度 (英寸)	5.9842 inch	 直径	5.5 mm	
2.次 1,7 2.装尺寸 - 高度	130 mm		32 mm	
争重	32.65 g			
<b>温度</b>				
工作温度	-40 °C120 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
常规信息				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 Nm		无	
且燃等级符合 UL 94	V-0		不	
	IP66	基础材料	聚酰胺,加强型玻璃纤维	
F口长度	107.5 mm	开口宽度	40 mm	
分类	,			
TIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
TIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
TIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15	
CLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15	
CLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15	
CLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15	
CLASS 15.0	27-18-28-15			

## **CABTITE FRL 24/10 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

### 尺寸图

