


CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



框架由单体构成，安装快速简单，材料为形状稳定的玻璃纤维增强型塑料。紧箍泡沫密封件确保有效的 IP66 密封符合 DIN EN 60529 标准，即使在涂层和粗糙表面上。

通用订货数据

版本	锁定框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 68.8 mm, 宽度: 125 mm, 深: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	2584220000
类型	CABTITE FRL 16/8 BK
GTIN (EAN)	4050118616590
数量	10 items

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223801

尺寸和重量

深	11.3 mm
高度	68.8 mm
最低安装高度	11.3 mm
宽度(英寸)	4.9212 inch
安装尺寸 - 高度	103 mm
净重	29.7 g

深度(英寸)	0.4449 inch
高度(英寸)	2.7087 inch
宽度	125 mm
直径	5.5 mm
安装宽度	32 mm

温度

工作温度 -40 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

拧紧力矩	3 Nm
阻燃等级符合 UL 94	V-0
防护等级	IP66
开口长度	85 mm

硅胶	无
卤素	不
基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维
开口宽度	40 mm

分类

ETIM 8.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624
ECLASS 15.0	27-18-28-15

ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 14.0	27-18-28-15

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

