


CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



框架由单体构成，安装快速简单，材料为形状稳定的玻璃纤维增强型塑料。紧箍泡沫密封件确保有效的 IP66 密封符合 DIN EN 60529 标准，即使在涂层和粗糙表面上。

通用订货数据

版本	锁定框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 68.8 mm, 宽度: 80 mm, 深: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	2584260000
类型	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
数量	10 items

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223801

尺寸和重量

深	11.3 mm	深度 (英寸)	0.4449 inch
高度	68.8 mm	高度 (英寸)	2.7087 inch
最低安装高度	11.3 mm	宽度	80 mm
宽度 (英寸)	3.1496 inch	直径	5.5 mm
安装尺寸 - 高度	58 mm	安装宽度	32 mm
净重	22.88 g		

温度

工作温度 -40 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

拧紧力矩	3 Nm	硅胶	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维
开口长度	39.8 mm	开口宽度	40 mm

分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图

