

## CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插拔式卡扣插芯让框架开口能够按照要求配置，同小型或大型密封元件一同使用。卡扣的“咔嗒”声音确认正确的安装。意味着 Cabtite 电缆进线系统可以针对不同的要求进行多样化的配置（电缆、导线、软管、气动和液压线路）。

## 通用订货数据

版本	嵌体, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 5 mm, 宽度: 44 mm, 深: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	<a href="#">2584320000</a>
类型	CABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

cURus 证书号 E223801

## 尺寸和重量

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
最低安装高度	17.5 mm	宽度	44 mm
宽度 (英寸)	1.7323 inch	净重	2.7 g

## 温度

工作温度 -40 °C... 120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 常规信息

硅胶	无	阻燃等级符合 UL 94	V-0
卤素	不	防护等级	IP66
基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维	密封	TPE

## 分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**CABTITE GI I BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

尺寸图

