

## CABTITE SE 2/ASI SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。

锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动，可靠地对于中间空间进行密封，并提供符合 DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。

- 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度，符合防火安全等级UL 94 HB
- 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0，因此满足铁路行业的要求
- 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时，可以穿过一个密封件

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C... 90 °C, IP66 |
| 订货号        | <a href="#">2584800000</a>   |
| 类型         | CABTITE SE 2/ASI SML GY  |
| GTIN (EAN) | 4050118617016  |
| 数量         | 10 items   |

## CABTITE SE 2/ASI SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E223801

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 17.7 mm | 深度 (英寸) | 0.6968 inch |
| 高度 | 20.3 mm | 高度 (英寸) | 0.7992 inch |
| 宽度 | 20.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.7992 inch |
| 净重 | 5.9 g   |         |             |

## 温度

工作温度 -40 °C...90 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 常规信息

|      |     |              |           |
|------|-----|--------------|-----------|
| 硅胶   | 无   | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0       |
| 卤素   | 不   | 防护等级         | IP66      |
| 基础材料 | TPE | 密封元件         | 1 个小型密封元件 |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |