IH 13.5 WTL6/4FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





插图类似

电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	隔离套筒(端子), PPS, 黑色		
订货号	<u>2586440000</u>		
类型	IH 13.5 WTL6/4FF		
GTIN (EAN)	4050118610000		
数量	100 items		

IH 13.5 WTL6/4FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量	,			
~	13.5	深度 (英寸)	0.5315 inch	
<u>深</u> 高度	5.27 mm		0.2075 inch	
<u>同及</u>	5.27 mm	 宽度 (英寸)	0.2075 inch	
<u>%及</u> 净重	0 g	<u> </u>	6.2676 mon	
温度				
大 松冲车	05.00 55.00	171年/日本	F 00 40 00	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最大持续工作温度	220 °C			
环保产品合规	,			
RoHS 合规状态	一旦,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
材料参数		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
基础材料	PPS	颜色编码	黑色	
阻燃等级符合 UL 94	V-0		₩C	
分类				
ETIM 6.0	FC002949	ETIM 7.0	FC002949	
ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0	EC002848 EC002848	
ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-20-03-80	
10.00	27-23-03-30			