

PRO COM IO-LINK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的插入式通信模块使得各个组件能够与云端交换相关数据。这为利用状态监测和远程可控性进行有针对性的过程优化奠定了基础，这些因素在提升效率、质量、过程稳定性和可用性方面发挥了决定性的作用。通信模块采用 IP20 防护设计，无需任何工具即可进行操作，并能够灵活地适配不同可定制的通信协议。

通用订货数据

版本	Communication module
订货号	2587360000
类型	PRO COM IO-LINK
GTIN (EAN)	4050118599152
数量	1 items

PRO COM IO-LINK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E258476
证书编号 (cULusEX)	E470829

尺寸和重量

深	33.6 mm	深度 (英寸)	1.3228 inch
高度	74.4 mm	高度 (英寸)	2.9291 inch
宽度	35 mm	宽度 (英寸)	1.378 inch
净重	29 g		

温度

存储温度	工作温度	-25 °C...70 °C
------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	aa344edc-0272-47ae-a958-c5990fc92dd5

通用参数

重量	29 g	
防护等级	IP20	
MTTF	符合标准	SN 29500
	工作时间 (小时), 最小值。	7148000 h
	环境温度	40 °C
	占空比	100 %

联接数据 (信号)

导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值	1.5 mm ²	连接方式	PUSH IN
最大压接面积, AWG/kcmil	16	单股导线的最小压接面积	0.14 mm ²
单股导线的最大压接面积	1.5 mm ²	导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值	0.14 mm ²
最小接线面积, AWG/kcmil	26 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM IO-LINK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀




VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl，槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	版本	
订货号	2749610000	装配工具，刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm	
GTIN (EAN)	4050118896350		
数量	1 ST		

BCF 3.81/180F



PUSH IN 直插式 - 魏德米勒创新的联接系统简化了导线联接。

用户和应用能获得下列优势:

- 由于元件高度小，因此能采用高密度包装。只需要插入准备好的导线即完成联接
- 与紧凑型SCDN / SCDN-THR 双层焊针插座配合，实现元件高密度
- 集成按钮能打开压接单元，简化操作
- 操作直观，清楚区分进线区和操作区。
- 采用魏德米勒专利释放杆(LR)，无需工具即可锁定和释放联接

魏德米勒接插件，间距为3.81毫米（0.15英寸），布局与标准接插件兼容，允许进行编码，提供标记空间。

通用订货数据

类型	BCF 3.81/03/180F SN BK ...	版本	
订货号	1347850000	PCB 接插件，插头，3.81 mm，回路数: 3, 180°，带操作按键的 PUSH IN，	
GTIN (EAN)	4050118152517	压接范围，最大：1.5 mm²，盒装	
数量	50 ST		