数据信息页

SAIBWZ-M-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。
反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接， 结实耐用，十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式
弹片联接保证联接质量和功能， 同时缩短安装耗时。 这项技术允许不带管状端头的导线插入压线夹(也可使用带管状端头的导线)。 导线与压线夹之间的联接抗震动，能提供持久的稳定的联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	2590900000
类型	SAIBWZ-M-5A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118609097
数量	1 items

数据信息页

SAIBWZ-M-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

直径	20 mm	净重	42.24 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	LED	不
联接类型	弹片联接	外壳基本材料	锌压铸镀镍
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.5 mm²	最小压接面积	0.14 mm²
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	是	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 … +85 ° C		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口1	M12
端口 2	Tension-clamp	阻燃等级符合 UL 94	None
外壳基本材料	锌压铸镀镍	联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的	单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 20
最小多股导线接线截面积	0.14 mm²	细绞合导线最大接口横截面	0.5 mm²
单股导线的最小压接面积	0.14 mm²	单股导线最大截面	0.5 mm²
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAIBWZ-M-5A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案

