

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



















如果放电管损坏,您可以方便地重新订购该备用放电管, 替换损坏的放电管、恢复保护功能。

通用订货数据

版本	Spare arrester, Surge protection	
订货号	<u>2591010000</u>	
类型	VPU AC II 0 300/50	
GTIN (EAN)	4050118599923	
数量	1 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

		14	ш	L
E	R	4	иг	r

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E3542610000

尺寸和重量

深	64 mm	深度 (英寸)	2.5197 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
	59 a		

温度

存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C
	5 - 95% 相对湿度		<u> </u>

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

最大环境温度 (工作时)	85 °C	额定电压 UN	240 V	
VPR (L/N-PE)	900 V	MCOV (L/N-PE)	300 V	
SCCR	150 kA	In	20 kA	
目录册	SPD TYPE 1CA	 环境温度 (工作),最小	-40 °C	
cURus 证书号	E3542610000	VPR (L-PE)	900 V	
电压类型	交流电			

IEC / EN 额定数据

回路数	1	组合脉冲 UOC	6 kV
额定电压下的漏电压	0.3 mA	额定电压 (交流)	230 V
电压类型	交流电	响应时间/回退时间	≤ 25 ns
最高频率	60 Hz	最低频率	50 Hz
标准	IEC61643-11,	EN 61643-11等级	T2, T3
	EN61643-11, UL 1449		
符合IEC 61643-11要求	级, I级	最大持续工作电压,Uc (AC)	300 V
能量配合 (≤10 m)	类型 II, 类型 III	放电电流 I最大 (8/20μs) 线-PE	50 kA
SPD 类型	T2, T3	保护级别 Up , 当电流为 IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
放电电流(Ⅲ型)	3 kA	后续电流熄灭能力 Ifi	不考虑网络后续电流
集成备用保险丝	 无		

通用参数

光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺 陷 - 替换	行业	能源分配
类型	过压保护	类型 类型	安装外壳;1 TE
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	
防护等级	IP20 (安装后)	安装导轨已装备	TS 35

技术数据

ETIM 9.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

VPU AC II 0 300/50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000941

27-17-12-02

27-17-12-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

1人人人女父37日			
工作海拔	≤ 2000 m		
电气数据			
电压类型	交流电		
通用数据			
回路数	1		IP20 (安装后)
颜色编码	橙色		
联接参数			
联接类型	插拔联接		
保修			,
质保期	5年		
分类			
ETIM 7.0	EC000941	ETIM 8.0	EC000941

ETIM 10.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

EC000941

27-17-12-02

27-17-12-02

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

开关符号

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型 SDIS 1.0X5.5X125 订货号 2749850000

4050118897050

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 6/15 K MC NE WS

1880100000

GTIN (EAN) 4032248478781 数量 200 ST

版本

ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

VPU 系列

订货号



匹配各种产品的齐全配件

编制日期 09.11.2025 03:44:15 MEZ

5 目录日期 / 图纸

数据信息页

VPU AC II 0 300/50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 VPU LOCKING CLIP S

版本

订货号 2735080000

GTIN (EAN) 4050118826050

数量 10 ST