


HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, RJ45, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	2592030000
类型	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
数量	1 items

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E92202

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	5.5 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 70 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

通用数据

回路数	8	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	1012 Ω	插拔次数	750 (RJ45)
型号	插座	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	50 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	1 A
所需插槽数	1		

版本

联接类型 RJ45

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MRJ45 8PLUG MC	版本
订货号	2592250000	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118602357	
数量	1 ST	
类型	HDC MRJ45 A MI	版本
订货号	2592220000	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, IDC端子, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118602333	
数量	1 ST	
类型	HDC MRJ45 ABP MI	版本
订货号	2592210000	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, IDC端子, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118602340	
数量	1 ST	
类型	HDC MRJ45 B MI	版本
订货号	2592230000	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, IDC端子, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118602388	
数量	1 ST	
类型	HDC MRJ45 P MI	版本
订货号	2592240000	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, IDC端子, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118602371	
数量	1 ST	
类型	HDC MRJ45 PCADP MC	版本
订货号	2592260000	RJ45 模块, 0 V, 0 A, 回路数: 1, RJ45, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118602364	
数量	1 ST	