


**HDC MRJ45 P MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

**通用订货数据**

版本	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, IDC端子, 插针式, 所需插槽数: 1
订货号	<a href="#">2592240000</a>
类型	HDC MRJ45 P MI
GTIN (EAN)	4050118602371
数量	1 items

## HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E92202

## 尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	54.85 mm	高度 (英寸)	2.1594 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	5.4 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 70 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## 通用数据

回路数	8	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	1012 Ω	插拔次数	750 (RJ45)
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	50 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	1 A
所需插槽数	1		

## 版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 22	联接类型	IDC端子
最大绝缘直径	1.6 mm	最小绝缘直径	0.85 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 24	最大压接面积	0 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0 mm <sup>2</sup>	最小压接面积 单股	0.4 mm
最大压接面积 单股	0.64 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**HDC MRJ45 P MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HDC MRJ45 P MI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 配套联接件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 电气模块



灵活  
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

### 通用订货数据

类型	HDC MRJ45 GC F	版本
订货号	<a href="#">2592030000</a>	RJ45 模块, 50 V, 1 A, 回路数: 8, RJ45, 插座, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118600506	
数量	1 ST	