

## THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

## 通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, 银色
订货号	<a href="#">2596610000</a>
类型	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
数量	1000 items

## THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
净重	0.75 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	
打印方向	水平和垂直的	
打印类型	空白	
宽度	100 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
颜色编码	银色	
卤素	不	
基础材料	聚乙烯胺	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers	
每卷数量	1000	

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	444 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	23 mm	最小电缆外径	7 mm
文字区域宽度	50 mm	文字区域高度	25 mm
导线外径	7 - 23 mm	导线压接面积	444 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**THM WO 50/100 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

