

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

版本	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 热缩套管, 标签卷
订货号	2599430000
类型	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
数量	1 items

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	253 mm	深度 (英寸)	9.9606 inch
高度	320 mm	高度 (英寸)	12.5984 inch
宽度	253 mm	宽度 (英寸)	9.9606 inch
净重	5800 g		

温度

环境温度 5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6al, 6bl, 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

标记系统

标记号类型	MultiMark, 热缩套管, 标签卷	Memory (RAM)	256 MB
系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	打印工艺	热转印
接口	USB 2.0, Ethernet	软件	M-Print® PRO
电源电压	100...240 V AC	操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
打印速度	max. 150 mm/s	最大打印分辨率	300 DPI
蓄电池操作	不	发货时已含附件	THM MultiMark, 手册, USB 电缆, 供电电缆, 欧式插头, 美式插头, UK 插头, 打印机驱动, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, RIBBON MM 110/360 SW 墨带, 墨带核心, 打印墨辊, 压力滚轮

分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	THM MMP CASE	版本
订货号	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK CUTTER	版本
订货号	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PERFORATOR	版本
订货号	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
数量	1 ST	
类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER 30	版本
订货号	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER MF	版本
订货号	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER MF-W	版本
订货号	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER SFM 1	版本
订货号	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER SFM 2	版本
订货号	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	MULTIMARK ROLLER SFM 3	版本
订货号	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER SFM 4	版本
订货号	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER TB	版本
订货号	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
数量	1 ST	

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM-HS 60/300 SW	版本
订货号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 76/360 SW	版本
订货号	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 84/300 WS	版本
订货号	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 ST	
类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	
类型	RIBBON HSS HF EL 40/300...	版本
订货号	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 ST	

附件

M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览：在设计阶段就可以查看预览图，WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

通用订货数据

类型	M-PRINT PRO	版本
订货号	1905490000	标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件
GTIN (EAN)	4032248526291	
数量	1 ST	