

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

版本	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 热缩套管, 标签卷
订货号	2599440000
类型	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
数量	1 items

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	274 mm	深度 (英寸)	10.7874 inch
高度	446 mm	高度 (英寸)	17.559 inch
宽度	242 mm	宽度 (英寸)	9.5275 inch
净重	10000 g		

温度

环境温度 5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

标记系统

标记号类型	MultiMark, 热缩套管, 标签卷	系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
打印工艺	热转印	接口	USB 2.0, Ethernet
软件	M-Print® PRO	电源电压	100...240 V AC
操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	打印速度	max. 150 mm/s
最大打印分辨率	300 DPI	蓄电池操作	不
发货时已含附件	THM MultiMark, USB 电缆, 供电电缆, 欧式插头, 美式插头, UK 插头, 打印机驱动, M-Print 软件® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, RIBBON MM 110/360 SW 墨带, 墨带核心, 打印墨辊, 压力滚轮, 手册, W-LAN stick		


分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**THM MULTIMARK PLUS**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	版本
订货号	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	版本
订货号	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	版本
订货号	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	版本
订货号	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
数量	1 ST	