

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

版本	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 热缩套管, 标签卷
订货号	<a href="#">2599440000</a>
类型	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
数量	1 items

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	274 mm	深度 (英寸)	10.7874 inch
高度	446 mm	高度 (英寸)	17.559 inch
宽度	242 mm	宽度 (英寸)	9.5275 inch
净重	10000 g		

温度

环境温度 5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

标记系统

标记号类型	MultiMark, 热缩套管, 标签卷	系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
打印工艺	热转印	接口	USB 2.0, Ethernet
软件	M-Print® PRO	电源电压	100...240 V AC
操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	打印速度	max. 150 mm/s
最大打印分辨率	300 DPI	蓄电池操作	不
发货时已含附件	THM MultiMark, USB 电缆, 供电电缆, 欧式插头, 美式插头, UK 插头, 打印机驱动, RIBBON MM-TB 25/360 SW 墨带, RIBBON MM 110/360 SW 墨带, 墨带核心, 打印墨辊, 压力滚轮, W-LAN stick		

分类

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

**THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	版本
订货号	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	版本
订货号	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	版本
订货号	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	版本
订货号	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
数量	1 ST	

附件

M-Print® PRO



M-Print® PRO 魏德米勒标记号及标签打印和订购软件® 是专业用于打印和订购魏德米勒标签及标识牌的软件，运行环境为 Windows®。该软件帮助您优化电气设备的标记流程。您可以专业而快速地设计和订购您需要的标记号。打印内容可包含文本、框架、线条、图形、条形码、序列号和图片等。

- 完整的魏德米勒标记号和标签产品目录，包含图片、相关网站和产品信息页链接
- 标识牌和标签可以采取多种方式编辑
- 多种文本格式(RTF)
- 运行复制和粘贴
- 提供 20 种支持 UNICODE 的语言
- 可以从工作表或直接从 Microsoft Excel 中导入数据
- 形成规模；可按照数字和字母-数字顺序生成序列号
- 可接受多种图片格式 (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- 带所有常用电气符号数据库
- 产品-打印机匹配选项，如 ESG 9/20 与 PrintJet 打印机；MultiMark 与热转印打印机
- 可在线升级
- 魏德米勒配置器 (WMC) 界面
- 使用多种文档格式 (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) 导入助手，创建您专用的导入脚本
- 可从 CAE 系统导入数据
- 生成永久打印预览: 在设计阶段就可以查看预览图, WYSIWYG 编辑
- 支持的输出设备：所有魏德米勒打印机（例如 PrintJet CONNECT、THM MultiMark 等）和使用微软 Windows® 驱动的标准打印机
- 快速适应输出设备
- 支持多层次的标记号和标签结构

通用订货数据

类型	M-PRINT PRO	版本
订货号	<a href="#">1905490000</a>	标记号软件, 软件, Windows 10, Windows 11, 打印机-软件
GTIN (EAN)	4032248526291	
数量	1 ST	