


UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器, PROFINET V2.3
订货号	2599690000
类型	UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625035
数量	1 items

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

高度	51 mm	高度 (英寸)	2.0079 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
长度	225 mm	长度 (英寸)	8.8582 inch
净重	700 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

供电电压

反向电路保护	是	操作电压	24 V
最大模块总电流	150 mA	极限值	18 V DC ... 30 V DC

数字输入

过载保护	是	传感器电源	500 mA
输入滤波器	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	输入类型	P 切换, 符合 IEC 61131-2 标准 2 类要求
保护电路	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	高输入电压	> 11 V
低输入电压	<5 V	关闭电能 (感应)	<150 mJ / 通道
传感器联接	2-线, 3-线 + FE, M12, 5 回路, A 编码	数量	8

数字输出

每个输出信号的最大电流负载	2 A	过载保护	是
短路保护	是	最大输出总电流	每通道 2A, 每个模块 16 A
阻性负载开关频率	500 Hz	感性负载开关频率	0.2 Hz 不带续流二极管, 500 Hz 带有合适的续流二极管
灯负载开关频率	10 Hz	数量	8

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	UL 94	外壳基本材料	铸锌
防护等级	IP67	模块款型	8 个数字输入, 8 个数字输出

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

联接

供电电压 (AUX-IN)	PushPull-Power	供电电压 (AUX-OUT)	PushPull-Power
现场总线 (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	现场总线 (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF
输入/输出连接	8x M12 孔式 5 针, A 编码		

分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

附件

SC-RJ

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含SC插芯




通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-2SC-POF	版本
订货号	1191550000	FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 ST	

Sets

PushPull Power 接插件, PROFINET 规范



通用订货数据

类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5	版本
订货号	2465440000	电源连接器, 插头, PROFINET, 接插件套件
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	
类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	版本
订货号	2912590000	电源连接器, 插头, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
数量	1 ST	