


UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器, PROFINET V2.3
订货号	2599700000
类型	UR67-PN-V14-POF-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118626384
数量	1 items

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E141197

尺寸和重量

高度	51 mm	高度 (英寸)	2.0079 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
长度	255 mm	长度 (英寸)	10.0394 inch
净重	700 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

供电电压

反向电路保护	是	操作电压	24 V
最大模块总电流	150 mA	极限值	18 V DC ... 30 V DC

数字输入

传感器电源	500 mA	输入滤波器	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
输入类型	P 切换, 符合 IEC 61131-2 标准 2 类要求	保护电路	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
高输入电压	> 11 V	低输入电压	<5 V
关闭电能 (感应)	<150 mJ / 通道	传感器联接	2-线, 3-线 + FE, M12, 5 回路, A 编码
数量	16		

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	UL 94	外壳基本材料	铸铝
防护等级	IP67	模块款型	16 个数字输入

联接

供电电压 (AUX-IN)	PushPull-Power	供电电压 (AUX-OUT)	PushPull-Power
现场总线 (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	现场总线 (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF
输入/输出连接	8x M12 孔式 5 针, A 编码		

分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		


UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

SC-RJ




PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含SC插芯

通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-2SC-POF	版本
订货号	1191550000	FO 连接器, 规格 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 ST	

Sets



PushPull Power 接插件, PROFINET 规范

通用订货数据

类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5	版本
订货号	2465440000	电源连接器, 插头, PROFINET, 接插件套件
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	
类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5-OT	版本
订货号	2912590000	电源连接器, 插头, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
数量	1 ST	