数据信息页

HDC HP550 GHDE CR 1P M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。 外壳的特点包括高度防水防尘性,以及极高的耐冲击性。 考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。 所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制 成。

通用订货数据

版本	, 安装尺寸: 550		
订货号	<u>2599810000</u>		
类型	HDC HP550 GHDE CR 1P M25		
GTIN (EAN)	4064675049029		
数量	1 items		



HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	(€		
ROHS	一致		
尺寸和重量		, ,	,
深	66 mm	深度 (英寸)	2.5984 inch
<u>/^</u>	40.9 mm	 高度 (英寸)	1.6102 inch
同 <u>皮</u> 宽度	79.5 mm	<u>同及 (关寸)</u> 宽度 (英寸)	3.1299 inch
^{见反} 净重		见反 (关 1)	3.1299 HICH
	100 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数	,	, ,	
颜色编码		表面处理	
———————————— 通用参数	,		
外壳设计	穿体式插座外壳	安装尺寸	550
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
表面处理	经粉末喷涂处理	不含卤素	false
BG	550	防护等级	IP68, 插接状态下
尺寸			
宽度	79.5 mm		
重要注意事项			
产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加,并包含相应的峰值,具体取决于预期运行情况。必须确保证 些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格,请联系我们。		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437		EC000437
		ETIM 9.0	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

目录日期/图纸 2

HDC HP550 GHDE CR 1P M25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

