

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。
外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。
考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。
所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制成。

通用订货数据

版本	, 安装尺寸: 550
订货号	2599810000
类型	HDC HP550 GHDE CR 1P M25
GTIN (EAN)	4064675049029
数量	1 items

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	66 mm	深度 (英寸)	2.5984 inch
高度	40.9 mm	高度 (英寸)	1.6102 inch
宽度	79.5 mm	宽度 (英寸)	3.1299 inch
净重	100 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	黑色	表面处理	经粉末喷涂处理
------	----	------	---------

通用参数

外壳设计	穿体式插座外壳	安装尺寸	550
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
外壳基本材料	铸铝	表面处理	经粉末喷涂处理
不含卤素	false	EMC 外壳	是
BG	550	防护等级	IP68, 插接状态下

尺寸

宽度	79.5 mm
----	---------

重要注意事项

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

图纸

