# 数据信息页

# **PRO CASE UL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来,可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

# 通用订货数据

版本	Tool case with contents
订货号	<u>2602260000</u>
类型	PRO CASE UL
GTIN (EAN)	4050118613025
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

# 尺寸和重量

深	170 mm	深度 (英寸)	6.6929 inch
高度	400 mm	高度 (英寸)	15.748 inch
宽度	480 mm	 宽度 (英寸)	18.8976 inch
	6563 g		

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

# PW6 技术数据

物品描述

分类			
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

工具箱

# 数据信息页

# **PRO CASE UL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 空箱



车间和工厂里,如果能够把各类工具有条理的管理起来, 可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考 虑,提供高质量、多功能的工具组套,组套包括用于切线 和剥线的压接套件和压接管状端头。

### 通用订货数据

类型 PRO CASE LEER 订货号 9202470000 GTIN (EAN) 4032248495788

数量

版本

Assortment box

#### 切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线 的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和 铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准,切割工具(KT 8 至 KT 22)还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护 绝缘层, 电压最高可达 1,000 V。

#### 通用订货数据

数量

类型 订货号 9002650000 GTIN (EAN) 4008190020163

1 ST

断线工具,单手操作式切割工具

版本

## VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。 绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

# 通用订货数据

类型 KBZ 180 订货号 9046290000 GTIN (EAN) 4032248356485

版本 Pliers

1 ST 数量

编制日期 09.11.2025 10:54:59 MEZ

4 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### VDE绝缘斜口钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

#### 通用订货数据

类型 SE HD 180 订货号 9046330000 GTIN (EAN)

4032248357635

数量

版本

Diagonal-cutting pliers

#### VDE绝缘电话钳



如需带电工作,必须遵守特定规则并使用专为该用途生产 并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘 钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学,适合手的形状。这样可以 更好地握在手里,不会夹住手指,工作起来也比较省力。

#### 通用订货数据

类型 FRZ S 160 订货号 9046370000 4032248357673 GTIN (EAN)

版本

Pliers

数量 1 ST

# 工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

# 通用订货数据

类型	STRIPAX	版本
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	
类型	STRIPPER ROUND TOP	版本
订货号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	
类型	STRIPAX ULTIMATE	版本
订货号	<u>1468880000</u>	工具,剥线及切割工具
	1468880000 4050118274158	
订货号		
订货号 GTIN (EAN)	4050118274158	
订货号 GTIN (EAN) 数量	4050118274158 1 ST	工具, 剥线及切割工具
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	4050118274158 1 ST AM 16	工具, 剥线及切割工具版本

#### **Crimping tools**



# 用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

# 通用订货数据

类型	PZ 10 HEX	版本
订货号	<u>1445070000</u>	管状端头压接工具, 0.25mm², 10mm², 六角形压接
GTIN (EAN)	4050118250312	
数量	1 ST	

# 内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的,高合金铬--钒钢制成,根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产,表面处理非常精细。



#### 通用订货数据

	~ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本	
订货号	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

# 未绝缘螺丝刀套件



魏德米勒通用型高质软手柄螺丝刀的刀刃由高合金铬钒钼 钢制成,经过完全硬化并镀铬。

### 通用订货数据

类型 SD SET S2.5-5.5/PH1/2

订货号 <u>2749200000</u> GTIN (EAN) 4050118895506

数量 1 ST

版本 螺丝刀组

### 螺丝刀套装



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件,DIN EN 60900,IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

# 通用订货数据

类型 SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...

订货号 2749580000

GTIN (EAN) 4050118896329

数量 1 ST

版本 装配工具

# 电气柜钥匙

导线压接后,需要使用螺丝刀(除直插外)将其固定在相应的接线位置。为此,魏德米勒提供各类螺丝刀工具。



# 通用订货数据

类型 CROSS-KEY UNIVERSAL

订货号 <u>9918130000</u> GTIN (EAN) 4032248371112

GIIN (EAN) 403224637

数量 1 ST

版本

Univeral key

编制日期 09.11.2025 10:54:59 MEZ

目录日期/图纸 7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 带LED 显示



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2回路电压检测仪是 唯一许可的检测仪器,可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

#### 通用订货数据

类型 VT DIGI PRO 订货号 9918870000

4032248405756

数量

GTIN (EAN)

版本

测试工具, 二极电压检测仪

### 非接触式电压测试仪



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示:视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

#### 通用订货数据

类型 VT LCL 订货号 2436670000 GTIN (EAN) 4050118450033 版本

测试工具, 电缆检测仪

数量 1 ST

# 导通电阻测试仪



导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂,因此也 特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助 于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可 以采用视觉显示,也可以采用声音显示。

# 通用订货数据

类型 VT CTL 订货号 2436690000 GTIN (EAN) 4050118450040

版本 测试工具,测试装置

数量 1 ST

编制日期 09.11.2025 10:54:59 MEZ

8 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

# 带塑料套的管状端头系列



盒装, 带塑料套的管状端头:

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

# 通用订货数据

类型 H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

9025430000

4008190337162

数量 1 ST

版本

管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN

# 测量仪器

GTIN (EAN)

订货号



魏德米勒生产的精密工具经久耐用,在全球被广泛使用。 魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。 魏德米勒为客户提供"工具认证"服务,通过技术检测方法来 保证工具的功能和质量。

# 通用订货数据

数量

类型 FLEXIMET 5 M 订货号 <u>2534210000</u> GTIN (EAN) 4050118545975

1 ST

版本

Measuring tape

编制日期 09.11.2025 10:54:59 MEZ

目录日期/图纸 9