

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

版本	Tool case with contents
订货号	2602270000
类型	PRO CASE 16
GTIN (EAN)	4050118613087
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	170 mm	深度 (英寸)	6.6929 inch
高度	400 mm	高度 (英寸)	15.748 inch
宽度	480 mm	宽度 (英寸)	18.8976 inch
净重	6062 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述	工具箱
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

图纸



PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空箱



车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

类型	PRO CASE LEER	版本	
订货号	9202470000	Assortment box	
GTIN (EAN)	4032248495788		
数量	1 ST		

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 8	版本	
订货号	9002650000	断线工具, 单手操作式切割工具	
GTIN (EAN)	4008190020163		
数量	1 ST		

VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	KBZ 180	版本	
订货号	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
数量	1 ST		

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘斜口钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	SE HD 180	版本	
订货号	9046330000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
数量	1 ST		

VDE绝缘电话钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	FRZ S 160	版本	
订货号	9046370000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
数量	1 ST		

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	
类型	STRIPAX 16	版本
订货号	9005610000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190183875	
数量	1 ST	
类型	AM 16	版本
订货号	9204190000	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4032248608133	
数量	1 ST	

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 6 ROTO L	版本
订货号	1444050000	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm ² , 6mm ² , 梯形
GTIN (EAN)	4050118248593	
数量	1 ST	
类型	PZ 16	版本
订货号	9012600000	压接工具, 管状端头压接工具, 6mm ² , 16mm ² , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190035440	
数量	1 ST	

螺丝刀套装



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	版本
订货号	2749580000	装配工具
GTIN (EAN)	4050118896329	
数量	1 ST	

附件

带LED 显示



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

类型	VT DIGI PRO	版本
订货号	9918870000	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

非接触式电压测试仪



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示：视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

通用订货数据

类型	VT LCL	版本
订货号	2436670000	测试工具, 电缆检测仪
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

导通电阻测试仪



导通电阻测试仪完全绝缘的塑料外壳抗拉、防裂，因此也特别适用于在恶劣条件下的日常使用。内置的手电筒有助于快速、安全地找出有缺陷的导线。导通电阻测试不仅可以采用视觉显示，也可以采用声音显示。

通用订货数据

类型	VT CTL	版本
订货号	2436690000	测试工具, 测试装置
GTIN (EAN)	4050118450040	
数量	1 ST	

带塑料套的管状端头系列



盒装，带塑料套的管状端头：
 • 魏德米勒颜色编码
 • DIN-颜色编码

通用订货数据

类型	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	版本
订货号	9025430000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	版本
订货号	9025400000	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
数量	1 ST	

测量仪器



魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	FLEXIMET 5 M	版本
订货号	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
数量	1 ST	