


H0,75/16S W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 白色
订货号	2604640000
类型	H0,75/16S W BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649444
数量	4200 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E354986

尺寸和重量

净重	0.15 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	成卷包装管状端头, 白色	类型	标准
------	--------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.2 mm	插针镀层长度 (L2)	10 mm
环直径(D2)	3.4 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	12 mm
导线压接面积	0.75 mm ²	颜色编码	Weidmueller

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

