

SQV 3/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的，黑色，灰色，41 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：9.00，绝缘：无，宽度：13 mm |
| 订货号 | 2615030000 |
| 类型 | SQV 3/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118653946 |
| 数量 | 100 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 22.7 mm | 深度 (英寸) | 0.8937 inch |
| 高度 | 4.3 mm | 高度 (英寸) | 0.1693 inch |
| 宽度 | 13 mm | 宽度 (英寸) | 0.5118 inch |
| 净重 | 4.03 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|-----|---|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 旋紧的 | | |

大小

| | |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 9.00 mm |
|----------------|---------|

材料参数

| | | | |
|------|----|------|--------|
| 基础材料 | PA | 颜色编码 | 黑色, 灰色 |
|------|----|------|--------|

系统特征值

| | |
|----|----|
| 类型 | 横联 |
|----|----|

通用的

| | |
|-----|---|
| 回路数 | 2 |
|-----|---|

额定数据

| | |
|------|------|
| 额定电流 | 41 A |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |