数据信息页

SQV 3/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 灰色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 9.00, 绝缘: 无, 宽度: 23 mm		
订货号	<u>2615040000</u>		
类型	SQV 3/3		
GTIN (EAN)	4050118653939		
数量	50 items		

SQV 3/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量	,			
<u>深</u> 高度	22.7 mm	深度 (英寸)	0.8937 inch	
高度	4.3 mm	高度 (英寸)	0.1693 inch	
宽度	23 mm	宽度 (英寸)	0.9055 inch	
净重	0.76 g		,	
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
			_	
固定类型	螺钉固定的	防爆版	不	
安装方式	旋紧的			
大小				
间距 P(单位:mm)	9.00 mm			
材料参数				
基础材料	PA	颜色编码	黑色, 灰色	
系统特征值				
类型	横联		'	
通用的				
	0			
回路数	3		<u> </u>	
额定数据	<u> </u>			
额定电流	41 A			
分类				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03	 -		

目录日期 / 图纸