

SQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黑色，灰色，125 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：18.00，绝缘：无，宽度：26 mm
订货号	2615080000
类型	SQV 6/2
GTIN (EAN)	4050118653908
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	32 mm	深度 (英寸)	1.2598 inch
高度	7.5 mm	高度 (英寸)	0.2953 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	8.71 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

大小

间距 P (单位 : mm)	18.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	PA	颜色编码	黑色, 灰色
------	----	------	--------

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2
-----	---

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	125 A
------	-------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		