


**SQB 3/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：9.00, 绝缘: 是, 宽度: 32.1 mm
订货号	<a href="#">2615130000</a>
类型	SQB 3/4
GTIN (EAN)	4050118653854
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	2.8 mm	深度 (英寸)	0.1102 inch
高度	24 mm	高度 (英寸)	0.9449 inch
宽度	32.1 mm	宽度 (英寸)	1.2638 inch
净重	2.21 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

间距 P (单位 : mm) 9.00 mm

## 材料参数

基础材料	Wemid, PA	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型 横联

## 通用的

回路数 4

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		